

ウッドフレーム型 対面式ヒアリングループシステム HS-10WF



推奨設置環境 官公庁や金融機関の窓口、チケット売り場、図書館のカウンターなど

特徴

- 聞こえにくい方にでもコミュニケーションが取りやすくなり、確実な対応ができます。
- ご利用の亚克力パネルを合わせて使用できます。
- マスクを着用した状態でも音量・明瞭性を保持できます。
- AC100Vがあれば、どこでも設置できる手軽さ。



Before

亚克力パネルと
ざわついたカウンターで
お互いの声が聞き取れない!!

ウッドフレーム(ヒアリングループ)

木製フレームにそって、ループアンテナケーブルを内蔵しています。
広範囲に広がる磁界により、快適な聞こえを実現します。
テレコイル付(補聴器・人工内耳)の「Tモード」切り替え、もしくはヒアリングループ専用受信機でご使用いただけます。




快適な聞こえを
安心して
耳もとに!!

After

クリアに聞こえることで、
不安がなくなり、自然に笑顔が生まれます。

HS-10WFシステムセット内容

Aセット



ウッドフレーム式ループアンテナ
 フレーム内にループアンテナケーブルを内蔵しています。
 外形:約900mm(横)×667mm(高さ)
 ※スタンド・結線ボックスを除く
 ※アクリルパネルは付属していません。



小型ループアンプ本体
 チューナーユニット組み込み済 HS-10



タイピン型
 ワイヤレスマイク WM-3100




スタンド式有線マイク
 FD-13α



ヒアリングループ
 受信機
 SOR-100

Bセット



ウッドフレーム式ループアンテナ
 フレーム内にループアンテナケーブルを内蔵しています。
 外形:約900mm(横)×667mm(高さ)
 ※スタンド・結線ボックスを除く
 ※アクリルパネルは付属していません。



小型ループアンプ本体
 有線マイクユニット組み込み済 HS-10



有線ヘッドセット



スタンド式有線マイク
 FD-13α



ヒアリングループ
 受信機
 SOR-100

ヒアリングループアンプ HS-10の仕様

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電流	0.4A
定格出力	10W
動作表示	電源表示灯:赤 出力表示:7ポイントLED
使用温度範囲	-10℃～+50℃ (ワイヤレスチューナ使用時は0℃～+40℃)
寸法	幅203mm×高さ70mm×奥行180mm (突起部を除く)
重量	約2.6kg
付属品	2P メタコン 1、取扱説明書 1
適合品	ループアンテナ ワイヤレスチューナーユニット (SU-3000) ワイヤレスアンテナ (AA-382) ワイヤレスマイク (WM-3000AまたはWM-3100) 有線マイクユニット (EU-3000)

オプション



ヒアリングループ
 受信機
 SOR-100




受信機接続
 アダプタ付
 ヘッドフォン

しっかり聞こえます。

「聞こえ」の支援範囲

- やや聞き取りにくい方に対応します
- 非常に聞き取りにくい方にも対応します



ヒアリングループシステムで社会に貢献する
SONAR
 株式会社ソナール

【本社】〒600-8815 京都市下京区中堂寺
 粟田町93 京都リサーチパーク6号館302
TEL.075-315-5561
FAX.075-315-5625
 本チラシに記載の仕様・外観は製品の改良のため
 予告なく変更することがあります。

お問い合わせは下記取扱店へ

株式会社 浅沼商会
 産業機材事業部

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-2 TEL:050-3647-2715
 ヤクシビル2F FAX:03-6627-6715
 〒541-0059 大阪市中央区博労町1-7-7 TEL:06-6262-5664
 中央博労町ビル9F FAX:06-6262-5660