

2026 年 9 月吉日

お客様 各位

株式会社浅沼商会
産業機材事業部

高濃度感熱ロール紙 AT-95(弊社製プリンタ AP-03M 向け消耗品)の
在庫販売へ移行のご連絡

拝啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のお引き立てを賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

高濃度感熱ロール紙 AT-95(弊社製プリンタ AP-03M 向け消耗品)ですが、原材料費、製造、管理コスト等の高騰及びここ数年の需要減のため、このまま製造を継続していくことが困難となり、在庫限りの販売対応とさせて頂くことに致しました。




何卒、諸事情ご賢察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、弊社製プリンタ AP-03M では、強光沢感熱ロール紙 AT-95SG もご使用頂けます。
“ファンクションモードの設定”で“PAPER 設定”を“  : 強光沢紙”に設定変更お願い致します。次ページもしくは AP-03M 取扱説明書の P17、18、20 をご参照ください。

*なお、プリンター AP-03M は 2020 年に生産終了しております。

敬具

AT-95及びAT-95SG仕様/設定変更について

品名	AT-95	AT-95SG				
	 高濃度感熱ロール紙 6ロール入/箱	 強光沢感熱ロール紙 6ロール入/箱				
寸法	幅110mm×長さ21m/1ロール	幅110mm×長さ18m/1ロール				
対応プリンタ	AP-03M					
プリンタ設定	『ファンクションモード設定』⇒『PAPER設定』を下記の通りに設定 (取扱説明書P17、18、20) PAPER 設定 <table><tr><th>インジケータ</th><th>調整内容</th></tr><tr><td>  </td><td> ■使用する記録紙に合わせて、次のように設定します。 G: 強光沢紙 (AT-95SG) H: 高濃度紙 (AT-95) </td></tr></table>		インジケータ	調整内容		■使用する記録紙に合わせて、次のように設定します。 G: 強光沢紙 (AT-95SG) H: 高濃度紙 (AT-95)
インジケータ	調整内容					
	■使用する記録紙に合わせて、次のように設定します。 G: 強光沢紙 (AT-95SG) H: 高濃度紙 (AT-95)					